

Cabezales de limpieza

Cleaning nozzles



CE 1935/2004

Modelo 8084**Cabezal de limpieza con chorros intensos
Doble rotación controlada - Inox 316 - 632**


Características

Conexión: hembra 3/4"**Presión:** 5 bar**Temperatura máx.:** +95°C**Material:** Inox 316/PEEK

(para las piezas en contacto con el fluido)

Previa solicitud:

- Versión ATEX



Pulverización 360°

Conexión	D (mm)	L (mm)	Ø máx. tanque (m)	Nb x Ø boquilla	Caudal a 5 bar (l/min)	Peso (kg)	Referencia
Hembra 3/4" BSP	54	133	12,0	4 x 3,0	40	0,82	480841-075F
hembra 3/4" BSP	54	133	12,5	4 x 4,0	55	0,82	480842-075F
hembra 3/4" BSP	74	143	13,0	4 x 5,0	79	0,82	480843-075F

Clase de limpieza: 5

Puede montarse en todas las direcciones (horizontal, vertical, a 45°...)

Conforme a FDA y CE 1935/2004

Materias en contacto con fluidos: PEEK - PTFE - Óxido de circonio - EPDM

Presión recomendada: 5 bar

Caudal a 5 bar: 40 a 79 l/min Temperatura

máxima admisible: 95°C

Umbral de filtrado recomendado: malla 0,2 mm

Los chorros de alta velocidad de impacto permiten limpiar los fluidos viscosos.

Versión ATEX previa solicitud

Instrucciones de montaje y mantenimiento

Instalación


El cabezal de limpieza puede utilizarse en cualquier posición. Asegurarse de que la zona de instalación esté lo suficientemente despejada para que el cabezal de limpieza gire libremente y poder efectuar las operaciones de mantenimiento.

Debe disponer de un elemento de filtración, previamente al cabezal de limpieza, con una malla de máximo 0,2 mm/80 mesh.

Comprobar que las tuberías estén perfectamente alineadas y que los elementos de soporte tengan la dimensión suficiente para que el cabezal de limpieza no sufra ninguna tensión externa. El soporte debe efectuarse en los tubos y no en el cabezal de limpieza.

Proceder a los ensayos de presurización de la instalación respetando las características del cabezal de limpieza y las normas vigentes (p. ej. EN 12266-1).

Limpieza optima en función del diámetro del tanque



Mantenimiento

En condiciones normales de utilización, el cabezal de limpieza no necesita mantenimiento.

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
 Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.